




## HRP-20 型

# ロータリーポンプBOX

### HPC-20型オスミウムコーター専用

- この装置は、HPC-20型オスミウムコーターのロータリーポンプ(RP)を収納して接続します。
- オイル漏れや捕集限界を迎えたトラップのOsO<sub>4</sub> 漏れからお客様の安全を守ります。
- OsO<sub>4</sub> が漏れ出しても、蒸気密度の高いOsO<sub>4</sub> はBOX底面に溜まり、ダクトより排出されます。
- HPC-20型に付属するオスミウム(活性炭)トラップが2本付属。連結して使用します。
- ダクト接続口は、BOX内部用(熱排気用)とオスミウムトラップ用(局所排気)の2系統付き。



\* 写真は、使用例です。コーターおよびポンプは本装置に含まれておりません。

**株式会社 真空デバイス**

〒311-4155

茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

## 特 徴 ・ 仕 様


### 特 徴

日本国内では四酸化オスミウムの取り扱いに関する規制は存在しません。しかし、四酸化オスミウムの昇華ガスには毒性があるため、出来る限り大気中に放出させたくないとの声がお客様より届いております。そこで、RP のオイル漏れやオスミウムトラップの捕集限界が発生しても、四酸化オスミウムを拡散させない専用 RP 収納 BOX をご用意致しました。

### 仕 様

1. サイズ: W400 × D607 × H531
2. 機能: HPC-20 型用オスミウムトラップ(活性炭)を 2 本付属。トラップを 3 本連結して使用。  
RP 用オイルパン、オイル量確認窓、ダクト接続口 × 2 系統。
3. ダクトサイズ: NW25 フランジ(オスミウムトラップ局所排気用)、外径  $\phi 101.6$  パイプ(全体・熱排気用)
4. 材質: アルミ(フレーム)、側板・天板・底板・オイルパン(SUS304)、オイル量確認窓(PET)
5. 重量: 37Kg(RP・トラップ装着時)、25Kg(トラップ+本体)

### 外観図



本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。